



PRESCRIZIONI

FISSAGGIO CONSIGLIATO MAX 12/15 Nm
 MAX TORQUE 12/15 Nm

PRESCRIZIONI

-DIMENSIONI, REQUISITI E PROVE SECONDO : ISO 7638:1985

-DIMENSIONS, REQUISITE AND TO TEST ACCORDING : ISO 7638:1985

POS.	CODE/DESCRIPTION / DESIGNATION	QTY	MATERIAL	NOTE
23	77200013 SCEL QUANZINO PASSIVO	1		
22	70557007 DADO QUANTORNE CANI	1	POLIAMMIDE 6-15% FV POLIAMMIDE 6-15% GF	
21	00585519 PACCHINO PACCHINO	1	RUBBER NBR	
20	00585502 CONTATTO MASCHIO (PER N. 2-3-5-6-7) CONTACT (FOR No. 2-3-5-6-7)	5	OTTONE	INCHIATURA NICKEL-PLATING
19	70585537 CONTATTO MASCHIO (PER N. 1-4) CONTACT (FOR No. 1-4)	2	BRASS	INCHIATURA NICKEL-PLATING
19	00585501 CONTATTO MASCHIO (PER N. 1-4) 6 mmq CONTACT (FOR No. 1-4) 6 mmq	2	OTTONE	INCHIATURA NICKEL-PLATING
18	70585746 REGOLAZIONE INTERIORE COMPLETO COMPLETE LOWER CORE	1	POLIAMMIDE 6-15% FV POLIAMMIDE 6-15% GF	
17	00585513 ESPULSORE EJECTOR	1	POLIAMMIDE 6-15% FV POLIAMMIDE 6-15% GF	
16	70585701 REGOLAZIONE INTERIORE LOWER CORE	1	POLIAMMIDE 6-15% FV POLIAMMIDE 6-15% GF	
15	00585514 SOLA SOLE	1	STAINLESS STEEL	
14	00585515 RONDELLA WASHER	1	POLIAMMIDE 6-5F	
13	00585507 PACCHINANTI SUPERIORE SUPERIOR CORE	1	POLIAMMIDE 6-15% FV POLIAMMIDE 6-15% GF	
12	38103401 ANELLO OR O-RING	1	GOMMA OR	
11	70585528 CORPO ANTERIORE FRONT BODY	1	POLIAMMIDE 6-15% FV POLIAMMIDE 6-15% GF	
10	70586840 CORPO ANTERIORE COMPLETO COMPLETE FRONT BODY	1	POLIAMMIDE 6-15% FV POLIAMMIDE 6-15% GF	
9	70585521 QUANZINO COMPLETO CORE PACKING	1	GOMMA OR	
8	00595312 GUIDA GUIDE	2	POLIAMMIDE 6-15% FV POLIAMMIDE 6-15% GF	
7	70585539 GUIDA GUIDA GUIDE BRUSH	2	STAINLESS STEEL	
6				
5	70586802 CORPO ANTERIORE FRONT BODY	1	POLIAMMIDE 6-15% FV POLIAMMIDE 6-15% GF	
4	00585511 MOLLA SPRING	1	ACCIAIO INossidabile ACORN INOXSSIDABLE	
3	70586803 PERNO TORXIO PIN	1	STAINLESS STEEL	
2	00585508 QUANZINO COPRENCHIO COVER PACKING	1	GOMMA CR	
1	70585640 COPRENCHIO COVER	1	POLIAMMIDE 6.6-30% FV POLIAMMIDE 6.6-30% GF	