

## FK-Sicherungsdose für Sicherungseinsätze bis 80 V / FK-Fuseholder for fuse links up to 80 V / FK-Porte-fusible pour fusibles jusqu'à 80 V



Gehäuse spritzwassergeschützt / Housing splash proof / Corps étanche à l'eau:  
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique  
(wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur)

Anschlüsse / Connections / Connexions:  
Flachstecker, Kupferlegierung, versilbert /  
Blades, copper alloy, silver /  
Fiche plate, alliage cuivreux, argenté

Haube / Cover / Capuchon:  
Thermoplast transparent / Thermoplastic transparent / Thermoplastique transparent

Farbe / Colour / Couleur:  
schwarz / black / noir

Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage: 40 Stück / pieces / pièces

Achtung: 1.00 bedeutet die Nummer "Eins" mit zwei Dezimalstellen. 1.000 bedeutet die Nummer "Eintausend" / Note: 1.00 means the number "one" with two decimal places. 1.000 means the number "one thousand" / Attention: 1.00 signifie le numero "un" avec deux decimals. 1.000 signifie le numero "mille"

| Artikel-Nr.<br>Article-No.<br>Réf. d'article | Bezeichnung<br>Description<br>Définition                            | Kontakttemperatur<br>Contact temperature<br>Température des contacts | Gewicht/St.<br>Weight/pcs.<br>Poids/pcs. |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 277.6105.0001                                | komplett mit Haube / complete with<br>cover / complèt avec capuchon | max. 130°C                                                           | ≈ 70 g                                   |

zugehörige Sicherungseinsätze siehe Seite 12-13, 18 / corresponding fuse links see page 12-13, 18 / fusibles correspondant voir page 12-13, 18

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

