

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Littelfuse Inc.
O'Hare Plaza II Ste 500
8755 W. Higgins Rd.
CHICAGO IL 60631
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungseinsatz
Cartridge fuse-link
215-Serie(s)

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2015-12; EN 60127-1:2006+A1:2011+A2:2015
DIN EN 60127-2 (VDE 0820-2):2015-07; EN 60127-2:2014
IEC 60127-1:2006
IEC 60127-1:2006/AMD1:2011
IEC 60127-1:2006/AMD2:2015
IEC 60127-2:2014

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 740300-1170-0018 / 233178

File ref.:

Ausweis-Nr. 40013521

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2005-03-31

(letzte Änderung / updated 2017-03-06)

Blatt 1
Page

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Littelfuse Inc., O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*

740300-1170-0018 / 233178 / CC2 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2017-03-06

Datum / *Date*

2005-03-31

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013521.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013521.

G-Sicherungseinsatz Cartridge fuse-link 215-Serie(s)

Typ(en) / *Type(s)*

215-Serie(s)

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

200 mA; 250 mA; 315mA; 400 mA;
500 mA; 630 mA; 800 mA, 1 A;
1,25 A; 1,6 A; 2 A; 2,5 A; 3,15 A;
4 A; 5 A; 6,3 A; 8 A; 10 A

Normblatt
Standard sheet

5

Maße in mm
Dimension in mm

5 x 20

Kennzeichnung der Charakteristik
Characteristic symbol

T

Kennzeichnung des Ausschaltvermögens
Breaking capacity symbol

H

Bemessungsausschaltvermögen
Rated breaking capacity

1500 A

Zeit/Strom-Charakteristik
Time/current-characteristic

träge
time-lag

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Littelfuse Inc., O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / File ref.

740300-1170-0018 / 233178 / CC2 / EUL

letzte Änderung / updated

2017-03-06

Datum / Date

2005-03-31

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013521.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013521.

Anmerkung

Wahlweise mit Drahtanschlüssen (bis 8 A).
Weiterhin wahlweise mit direkt durchgeführten Drahtanschlüssen
(Einfach-Endkappe; nur von 1 A bis 8 A).
Als zusätzliche Alternative mit Schutzschlauch
(nur von 200 mA bis 5 A).

Remark

*Optional with lead wires (pigtails; up to 8 A).
Furthermore with directly lead-through wires
(single-endcap; only from 1 A up to 8 A).
As additional alternative with protective sleeve
(only from 200 mA up to 5 A).*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet CC2

Section CC2