VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Littelfuse, Inc.
Wickmann - Werke
O'Hare Plaza II Ste 500
8755 W. Higgins Rd.
CHICAGO IL 60631
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2011-12; EN 60127-1:2006+A1:2011
DIN EN 60127-6 (VDE 0820 Teil 6):2003-10; EN 60127-6:1994+A1:1996+A2:2003
IEC 60127-1(ed.2);am1
IEC 60127-6(ed.1);am1;am2

Aktenzeichen: 5007679-1170-0030 / 189779
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 132224 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2001-03-08
(letzte Änderung / updated 2014-02-20)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:
http://www.vde.com/zertifikat
http://www.vde.com/certificate

VDE

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Littelfuse, Inc. Wickmann - Werke, O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5007679-1170-0030 / 189779 / CC2 / EUL	2014-02-20	2001-03-08

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 132224.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 132224.

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

Typ(en) / *Type(s)*

601/602

601/602 04	**AC 250V;6,3A;4W ;5x20mm**
Bemessungsspannung *Rated voltage*	AC 250 V
Bemessungsstrom *Rated current*	6,3 A
Bemessungswert der zul. Verlustleistung *Rated power acceptance*	4W
Maße in mm *Dimension in mm*	5x20mm
Max.Umgebungstemp. f. unberührbare Teile *Max.ambient temp. f. inaccessible parts*	23°C
Kategorie *Category*	PC 2
Schutzklasse *Class*	I
Überspannungskategorie *Overvoltage category*	III
Verschmutzungsgrad *Degree of pollution*	3

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Littelfuse, Inc. Wickmann - Werke, O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5007679-1170-0030 / 189779 / CC2 / EUL	2014-02-20	2001-03-08

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 132224.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 132224.

Vergleichszahl der Kriechwegbildung CTI *Comperative tracking index (CTI)*	G-Sicherungseinsatzträger(602) *fuse-carrier :* 500 BASF Ultramid A3X2G5 Farbe:schwarz *colour :black* G-Sicherungsunterteil(601) *Fuse base :* 175 Bakelite Bakelite PF31@ Farbe:schwarz *colour :black*

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Littelfuse, Inc. Wickmann - Werke, O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5007679-1170-0030 / 189779 / CC2 / EUL	2014-02-20	2001-03-08

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 132224.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 132224.

Höchstzul. Temper. am G-Sicherungshalter *Max. allowable temp. for the fuse-holder*	des verwendeten Isolierstoffes *of the used insulation material* 120°C (602) 150°C (601) für den Bereich um den befestigten Leiter *for the area arround the fitted conductor* gemäß Herstellerangabe *assigned by the manufacturer* 220 °C

Fortsetzung siehe Blatt 5 /
continued on page 5

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555